


薄くても、しっかり白い PP Super White

高白色度3Dプリンターフィラメント



高い白色度と優れた隠蔽力を実現

薄肉造形においても光の透過を抑え、
重厚感のある美しい白色を実現します。

均一分散による高品質外観

顔料を均一に分散することで色ムラや濃淡の
ばらつきを抑え、造形物全体で安定した色調と
滑らかな外観を実現します。

本製品のご購入はこちらから

<https://www.tokyoink.co.jp/products/shops/item11.html>



型名	PPF-SW1
対応プリンター	熱溶解(FFF)方式 3Dプリンター
フィラメント径	1.65~1.75mm
フィラメント重量	500g
材質	ポリプロピレン系樹脂
推奨造形温度	210~240℃
推奨ベッド温度	80~100℃
消防法	指定可燃物

TOKYOink


PP Super White

本製品および他社品を用いて0.5mm厚板を造形し測定した各種比較データ


色相比較

	PP Super White	A社 White	B社 White
L*	98.21	92.54	88.05
a*	-0.20	-0.68	-0.44
b*	0.80	-2.15	-1.11

拡散反射率比較



透過率比較



■ 造形物とステージの接着性を確保し、安定した造形を行うため、当社3Dプリンター用ステージ接着剤「3Dステージシーラント ATP-101」の併用を推奨しております。

■ 製品の吸湿を防ぐため、乾燥材と共にチャック付きアルミ防湿袋に封入し、お届けします。

【取扱い上の注意】

- 安全データシート(SDS)をご確認ください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。
- 乾燥促進での加温は70℃以下を目安にご使用ください。
- 本製品は有害な成分を含みませんが、食品や医薬品に接する用途、粘膜に触れる用途、人体に埋め込む用途には推奨いたしません。
- 高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 乳幼児、子供の手の届かない所に保管してください。
- ご使用の際はやけどに注意してください。
- プリンター本体の取扱いを熟知した上でご使用ください。
- 商品を手で濡らさないでください。造形物に発泡が生じたり、溶融物が飛び散りやけどの原因となる場合があります。


免責事項

- ・記載情報の正確性については万全を期しておりますが、特定用途に対する信頼性、適合性、安全性、合法性を保証するものではありません。
- ・当社は本製品の使用により得られる結果に関し、一切の法的責任を負いません。
- ・本製品の仕様は予告無しに変更する場合がありますので、ご了承ください。


3Dプリンター関連製品



3Dプリンター用ステージ接着剤
3Dステージシーラント®



FFF方式3Dプリンター用造形材料
ポリプロピレン(PP)製フィラメント



放射線検出対応3Dプリンターフィラメント
ルミネード®C 3DPフィラメント



TOKYOink

東京インキ株式会社 <https://www.tokyoink.co.jp>

【製造販売元】東京インキ株式会社 市場開発部

〒114-0002 東京都北区王子 1-12-4 TIC 王子ビル